

Styrskena med kodning för CompactPCI/VME64x, PC, 160 mm, 2 mm spårbredd, Röd



KATALOGNUMMER

64568-089

Ny generation wih styrskenor av kodningstyp för kretskort eller plug-in-enheter. Bildar ett tillförlitligt gränssnitt mellan underställets mekanik och underenheterna. Med den optimerade designen och det nya högkvalitativa plastmaterialet förbättrades inte bara stabiliteten avsevärt, utan även brandsäkerhetsegenskaperna förbättrades. Vilket innebär att materialet säkerställer låg brandfarlighet, låg röktoxicitet och densitet och uppfyller kraven i en 45545-2 (brandsäkerhet i järnvägsfordon) som ställer R22, R23 och R24 med.

DESIGN

NY generation med styrskenor av kodningstyp i plast för tillförlitlig fasthållning av kretskort eller plug-in-enheter

Avsevärt ökad stabilitet tack vare optimerad design och material av hög kvalitet (PC)

Förbättrade brandsäkerhetsegenskaper, uppfyller kraven i en 45545-2 R22, R23 och R24 med HL3

Halogenfri enligt IEC 61249-2-21

Kan klippas i horisontella skenor (Al extrudering) eller i 1,5 mm tjocka plattor

Kan skruvas fast på de horisontella skenorerna typ H och R för högre krav på stötar och vibrationer

ESD-klämma finns som tillval för ledande kontakt mellan PCB och horisontell skena

Förvaringstemperatur: Från -40 oC... 130 OC



PRODUKTATTRIBUT

Kortdjup: 160mm

Spårbredd: 2

Färg: Röd

Material: Fiberförstärkt plast

Antal i förpackningen: 1

Uppfyller: EN 45545-2

Bruttovikt: 0.008kg

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Produkttyp: Styrskena

Typ: Kodning

Fungerar med: Underrack; Lådor; 19-tums chassi; System

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.