


# 适用不锈钢 EMC 垫片的 EuropacPRO 后罩，6 U，63 HP

## 物料号

**34561-763**



后罩可用作屏蔽型插箱后面，并且需要 60 mm 间隙。因此，如果使用后罩，侧板深度必须比电路板深度多 60 mm。可通过适用该盖板的不锈钢屏蔽条在后罩和水平横梁之间建立接触。因此，无需额外的 EMC 密封件。后罩不能与后角型材同时使用。

## 功能

后罩可用在屏蔽插箱的后侧。后罩需要 60 mm 间隙。因此，如果使用后罩，侧板深度必须比电路板深度多 60 mm。示例：电路板深度为 160 mm 时，应使用 235 mm (175 mm + 60 mm) 的侧板（带后罩）

可通过适用该盖板的不锈钢屏蔽条在后罩和水平横梁之间建立接触。因此，无需额外的 EMC 屏蔽条。

后罩不能与后角规同时使用

对于 EMC 屏蔽，请单独订购适用于水平横梁的 EMC 屏蔽条。



## 产品属性

机架高度: 6U

机架宽度: 63HP

包装数量: 1

完成: 钝化

材料: 铝

产品系列: EuropacPRO

产品类型: 盖板

类型: 后罩

搭配: 插箱

毛重: 0.365kg

\*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

其他产品详情

Required quantity of screws per rear hood: 3 U subrack 10 screws; 6 U subrack 16 screws.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

| North America     | Europe                 | Asia                 | Middle East & India         |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| All locations     | Straubenhardt, Germany | Shanghai, China      | Dubai, United Arab Emirates |
| +1.763.422.2661   | +49.7082.794.0         | +86.21.2412.6943     |                             |
| Chat with us:     | Betschdorf, France     | Qingdao, China       | +971.4.378.1700             |
| nvent.com/schroff | +33.3.88.90.64.90      | +86.532.8771.6101    | Bangalore, India            |
|                   | Warsaw, Poland         | Singapore            | +91.80.6715.2001            |
|                   | +48.22.209.98.35       | +65.6768.5800        | Istanbul, Turkey            |
|                   | Assago, Italy          | Shin-Yokohama, Japan | +90.216.250.7374            |
|                   | +39.02.932.7141        | +81.45.476.0271      | Chat with us:               |
|                   | Chat with us:          | Chat with us:        | nvent.com/schroff           |
|                   | nvent.com/schroff      | nvent.com/schroff    |                             |

