

Bolt Close Conduit/Pipe Clamp, Steel, 19–25 mm OD, 7.14 mm Hole



物料号

CD1B

功能

Retained bolt and built-in nut means there are less parts to handle or drop

Combo head bolt works with slotted, hex, #3 phillips or #2 robertson drivers



产品属性

订货号: 181190

材料: 钢

完成: 电镀锌

螺母类型: 内置螺母

外径 (OD): 19 - 25 mm

孔尺寸 (HS): 7.14 mm

静态负载 1 (F1): 880N

静态负载 2 (F2): 220N



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

