

# Rack Safety Plus, 3 U, 400 伏交流电, 63 A, CEE

## 物料号

**21270-063**

nVent SCHROFF Rack Safety Plus 是一款 19 英寸配电装置，可用作中央电源开关，将交流电供应给电气或电子装置。此外，它还配备了紧急停止功能。

## 功能

带紧急停止功能的 19 英寸 4 U 配电装置

作为中央电源开关向电气或电子装置供应交流电

230 / 400 V 3 相 63 A 电源输入，带电源断路器

AC 输出，带多种接头，带 ON/OFF 开关

持续 AC 输出 (Service)

所有输出均受断路器保护

紧急停止功能符合 EN 60947-5-1 和 EN 60204-1 的要求，且可防止人为破坏

还可将额外的外部紧急停止按钮接入系统



## 产品属性

产品类型: 配电设备

附件类型: 配电附件

断路器盖: 是

EMC 滤波器: 否

功能: 紧急停止

交流输入电压: 400V

电涌限流器: 否

相数: 3

机架高度: 4U

电流式漏电断路器: 是

插座类型: CEE; IEC C13

电涌放电器: 否

搭配: Varistar; Varistar CP; Novastar

\*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

## 其他产品详情

要查看详细的可选功能配置信息及配置示例，请参考交付项目表。

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

