

适于背板的 EuropacPro 19 英寸插箱套件, 加固型, 屏蔽型

适合安装背板的带增强型水平横梁和侧面板的插箱。



功能

带侧板和水平横梁的插箱, R 型“坚固”型材, 含 3 孔固定槽, 更加坚固 (性能提升 +60%, 与“重型”水平轨道的 2 孔固定槽比较)

铝结构

带用于背板的后水平横梁, 含绝缘条。特殊的适配器轨道支持安装传导散热组件

内部和外部尺寸符合: IEC 60297-3-100, -101, -102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10

1 GHz 时, EMC 电磁屏蔽约为 40 dB, 2 GHz 时, 约为 30 dB, 前提是正面覆盖屏蔽型前面板, 经测试符合 VG 95373 第 15 部分

IP 20, 符合 IEC 60529

通过 MIL 167 冲击和振动测试, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D. 在所有三个轴向抗冲击和振动。

扁平包装, 节省空间

支持定制, 例如开孔, 可提供不同的饰面或尺寸。可应要求提供适合机柜安装的带伸缩滑轨的插箱

“加固”型水平横梁

EMC 屏蔽:	是
完成:	阳极氧化; 钝化
材料:	铝
产品类型:	插箱/机箱



技术参数

Table 1/2						
物料号	机架高度	深度	包装数量	用于安装	板深度	垫片类型
24567-149	3U	295mm	1	背板	160mm	织物 EMC
24567-449	6U	295mm	1	背板	160mm	织物 EMC

Table 2/2						
物料号	耐冲击和振动性	包含手柄	安装	符合	机架宽度	静态负载
24567-149	25g (force)	是	机架	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, IEC 61587 DL3	84HP	25kg
24567-449	25g (force)	是	机架	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, IEC 61587 DL3	84HP	25kg

其他产品详情

在线测试报告。

支持个性化配置: 支持较大范围高度，宽度和深度定制；根据不同应用可选多种规格导轨,内部附件和安装材料。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

