

109 Side Mount Strap for CPVC Pipe



VLASTNOSTI

Includes flared edges to protect piping

Rated for use with CPVC fire sprinkler pipe

Includes mounting screws

Materiál: Ocel
Povrchová úprava: Pregalvanized





SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	NB/DN	Outer Diameter (OD)	Hole Size (HS)	A	B
1090075EG	597827	20	26.9 mm	5.8 mm	58.7 mm	42.9 mm
1090100EG	597828	25	33.7 mm	5.8 mm	66.7 mm	49.2 mm
1090125EG	597829	32	42.2 mm	5.8 mm	74.6 mm	58.7 mm
1090150EG	597831	40	48.3 mm	5.8 mm	81 mm	63.5 mm
1090200EG	597832	50	60.3 mm	5.8 mm	92.1 mm	76.2 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	C	Hanger Spacing
1090075EG	597827	30.2 mm	1.65 m Max
1090100EG	597828	30.2 mm	1.8 m Max
1090125EG	597829	30.2 mm	1.95 m Max
1090150EG	597831	30.2 mm	2.1 m Max
1090200EG	597832	30.2 mm	2.4 m Max



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

