

2-2 Hole Corner Gusset



VLASTNOSTI

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels



SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Orientation	Hole Size (HS)	Thickness (T)
ZW207	313400	Ocel	Hot-Dip Galvanized	Right Hand	14 mm	6 mm
ZWA207	387670	Ocel	Hot-Dip Galvanized	Right Hand	14 mm	6 mm
ZWA207L	387675	Ocel	Hot-Dip Galvanized	Left Hand	14 mm	6 mm
ZWA207EG	387671		Electrogalvanized	Right Hand	14 mm	

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	A	B	Screw Included	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)
ZW207	313400	106 mm	89 mm	Yes	10 mm	25mm
ZWA207	387670	106 mm	89 mm	No		
ZWA207L	387675	106 mm	89 mm	No		
ZWA207EG	387671	105 mm	90 mm	No		



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

