

2000 U-Channel Beam Clamp




VLASTNOSTI

For use with 2000 series U-channels

Requires installation in pairs

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Flange Thickness (FT)	A	Screw Diameter (Sc)	Torque (TQ)
2025EG	570240	Ocel	Electrogalvaniz ed	11 mm Max	25 mm	6	30 N·m



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

