


3000 Beam Clamp Kit

VLASTNOSTI

Medium duty system

Includes clamp and U channel



Materiál: Ocel
Povrchová úprava: Electrogalvanized

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Length (L)	Height (H)	Width (W)	Thickness (T)	Flange Thickness (FT)
3300EG	570410	300mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	15 mm Max
3400EG	570420	400mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	15 mm Max
3500EG	570430	500mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	15 mm Max
3600EG	570440	600mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	15 mm Max


Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Hole Size (HS)	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)	Static Load 3 (F3)
3300EG	570410	13 mm	3700N	490N	390N
3400EG	570420	13 mm	3700N	490N	390N
3500EG	570430	13 mm	3700N	490N	390N
3600EG	570440	13 mm	3700N	490N	390N

A: 40 mm
B: 100 mm

C:	150 mm
D:	25 mm
E:	31.5 mm
X:	10.5 x 25 mm
Screw Diameter (Sc):	8
Torque (TQ):	30 N·m

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

