

3000 U-Channel

VLASTNOSTI

Medium duty U-channel for use with 3000 series beam clamps



Materiál: Ocel
Povrchová úprava: Electrogalvanized


SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Length (L)	Height (H)	Width (W)	Thickness (T)	Hole Size (HS)
3003EG	570580	500mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	13 mm
3004EG	570590	600mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	13 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	X	A	B
3003EG	570580	10.5 x 25 mm	31.5 mm	25 mm
3004EG	570590	10.5 x 25 mm	31.5 mm	25 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

