

# 310M Universal Beam Clamp, Thick Flange

## VLASTNOSTI

Universal beam clamp for thick beams



**Materiál:** Cast Iron  
**Povrchová úprava:** Electrogalvanized



## SPECIFIKACE

Table 1/2


| Katalogové číslo | Article Number | Hole Size (HS) | Hole Type | Flange Thickness (FT) | A       | Torque (TQ) |
|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|---------|-------------|
| 310M10           | 389890         | 10 mm          | Threaded  | 31.8 mm Max           | 28.6 mm | 7 N·m       |
| 310M12           | 388890         | 12 mm          | Threaded  | 31.8 mm Max           | 28.6 mm | 15 N·m      |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Article Number | Static Load 1 (F1) | Static Load 2 (F2) |
|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 310M10           | 389890         | 2200N              | 1100N              |
| 310M12           | 388890         | 4200N              | 3300N              |

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

