

APY External Horizontal Wall Bracket

VLASTNOSTI

Side mount saddle support for C-Profiles and strut

Complete with fixings




SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Channel Type	Strut Type	Height (H)
APYE01EG	584758	Ocel	Electrogalvanizovaná	E0L, E0, E1		40 mm
APYE23EG	584740	Ocel	Electrogalvanizovaná	E2L, E2, E3		40 mm
APYE4STRUTEG	584751	Ocel	Electrogalvanizovaná	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYSTRUTS6	584840	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Width (W)	Thickness (T)	A	B	C
APYE01EG	584758	124 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm
APYE23EG	584740	124 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APYE4STRUTEG	584751	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm
APYSTRUTS6	584840	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

