

BC200-CD Conduit to Beam Clamp



VLASTNOSTI

Eliminates offset bending conduit

Threaded hole on back

Ideal for electrical, mechanical, and HVAC applications




SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Outer Diameter (OD)	Flange Thickness (FT)	Rod Size (RS)
BC200CD1B	182220	Ocel	Electrogalvanizace	19 - 25 mm	16 mm Max	6

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Torque (TQ)	Static Load
BC200CD1B	182220	4 N·m	440N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

