

Beam Attachment Kit



VLASTNOSTI

For installations where the cable cannot be looped around the steel beam

Can support two catenary systems using each eye nut as an anchoring point

Kit includes beam clamps and eye nuts

Installs on top or bottom flange of I-beams or bar joists

SPECIFIKACE

Table 1/2


Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Flange Thickness (FT)	Rod Size (RS)	Static Load 1 (F1)
SLBM12	196852	Ocel	Electrogalvanized, Hot-Dip Galvanized	10 - 20 mm	12	400N

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Static Load 2 (F2)	Static Load 3 (F3)
SLBM12	196852	700N	800N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Static load 1 represents a point load in the center of the catenary installation. Static load 2 represents a two or three point distributed load on the catenary installation. Static load 3 represents a four or more point distributed load on the catenary installation.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

