


BSZ-M Concrete Screw



VLASTNOSTI

Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire

ETA assessed for anchoring in cracked and non-cracked concrete

Use in concrete with threaded rod

Removable anchor is ideal for temporary fixings

Approved for use in seismic design category C1

Materiál: Ocel
Povrchová úprava: Electrogalvanized



SPECIFIKACE

Table 1/2


Katalogové číslo	Article Number	Screw Length (L)	Rod Size (RS)	Hex Dimension	Drill Bit Diameter	Drill Bit Diameter
BSZM6X35EG	402690	35mm	8, 10	13mm	6mm	6mm
BSZM6X55EG	402695	55mm	8, 10	13mm	6mm	6mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Embedment Depth	Torque (TQ)
BSZM6X35EG	402690	35 mm	10 N·m
BSZM6X55EG	402695	55 mm	10 N·m

Characteristic Axial Loads from ETA-20/0046

Part Number	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Standard Embedment Depth
BSZM6X35EG	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZM6X55EG	4.62 kN	6.61 kN	55 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

