

C-Channel Beam Clamp with U-Bolt



VLASTNOSTI

Beam clamp for C-Profiles

Complete with plate, U-bolt and fixings

Materiál: Ocel
Povrchová úprava: Electrogalvanized

SPECIFIKACE

Table 1/2



Katalogové číslo	Article Number	Channel Type	Rod Size (RS)	Flange Thickness (FT)	Width (W)	Thickness (T)
BCE03	585120	E0L, E0, E1, E2L, E2, E3	6	16 mm Max	60 mm	4 mm
BCE4	585110	E4, E5	8	16 mm Max	70 mm	6 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	A	B	C	Static Load
BCE03	585120	20 mm	36 mm	70 mm	1250N
BCE4	585110	24 mm	39 mm	100 mm	2400N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Static Load is dependent on channel type and length.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

