

C-Channel U-Shaped Washer



VLASTNOSTI



U-shaped wrap around washer

For use with C-Profiles

Materiál: Ocel
Povrchová úprava: Electrogalvanized

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Article Number	A	B	C	Thickness (T)	Hole Size (HS)	Channel Type
PLNE010	588250	28 mm	30 mm	15 mm	2 mm	10.5 mm	E0, E0L
PLNE1208	588260	31 mm	30 mm	13.5 mm	2 mm	8.5 mm	E0L, E0, E1
PLNE3408	588280	39 mm	30 mm	17.5 mm	3 mm	8.5 mm	E2, E3, E4
PLUNI10	588290	35 mm	30 mm	10 mm	3 mm	10.5 mm	E1, E2, E2L



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

