


Cantilever Arm with E2 Channel

VLASTNOSTI

Perforated, cold rolled

Slotted backplate




Materiál: Ocel
Povrchová úprava: Electrogalvanized



SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Article Number	Length (L)
CE224H0200EG	597500	200mm
CE224H0300EG	597510	300mm

Height (H): 120 mm
Width (W): 40 mm
Thickness (T): 2.4 mm
A: 20 mm
B: 34 mm
C: 15.5 mm
D: 50 mm
E: 4 mm
X: 11 x 18 mm
Y: 11 x 27 mm
Hole Size (HS): 5 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

