

Double Cable to Flange Clip



VLASTNOSTI


Provides support for low voltage cables

Requires only a hammer to install

Materiál: Spring Steel
Povrchová úprava: nVent CADDY Armour

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Article Number	Flange Thickness (FT)	Outer Diameter (OD)	A
2H41214B	170840	2 - 3 mm	12.4 - 16 mm	25 mm
4H241012B	170850	3 - 8 mm	10.9 - 13 mm	25 mm
4H241214B	170640	3 - 8 mm	12.4 - 16 mm	25 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

