

# ECN Nut for C-Channel E4

## VLASTNOSTI

Channel nut for C-Profiles



**Materiál:** Ocel  
**Povrchová úprava:** Electrogalvanized



## SPECIFIKACE

| Katalogové číslo | Article Number | Channel Type | Rod Size (RS) | Thickness (T) | A     | B     |
|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------|-------|
| E4CNM10          | 315360         | E4           | 10            | 6 mm          | 30 mm | 23 mm |
| E4CNM8           | 315330         | E4           | 8             | 6 mm          | 30 mm | 23 mm |

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Sliding force F2 is limited to 600 N for all types of Nuts and T-Bolts for C-channel System.

| Nuts and T-Bolts for C-channel System |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| C-Channel Type                        | Pullout Force F1 |
| E4                                    | 2600 N           |



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

