

Threaded Rod, S304, M12 Rod, 1,000 mm

KATALOGOVÉ ČÍSLO


050M121000S4

VLASTNOSTI

Cut to length as needed

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 592760


Material: Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Quality Class: 70

Rod Size (RS): M12

Length (L): 1000mm

Static Load: 10000N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

