

Two Hole Strap for CPVC Pipe, 1" Pipe, DN25, 33.7 mm

KATALOGOVÉ ČÍSLO

1080100EG

VLASTNOSTI

- Includes flared edges to protect piping
- Rated for use with CPVC fire sprinkler pipe
- Includes mounting screws



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 597823

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Pregalvanized

Pipe Size: 1"

NB/DN: 25

Outer Diameter (OD): 33.7 mm



Hole Size (HS): 5.8 mm

A: 88.9 mm

B: 63.5 mm

C: 30.2 mm

Hanger Spacing: 1.8 m Max



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

