

Push In Conduit Clamp, 30–35 mm OD, 7 mm Hole, Plain



KATALOGOVÉ ČÍSLO

16P

VLASTNOSTI

Push-in installation of conduit

Eliminates need for offset bending conduit

May be used for either vertical or horizontal installations

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 171170

Materiál: Spring Steel

Povrchová úprava: nVent CADDY Armour


Outer Diameter (OD): 30 - 35 mm

Hole Size (HS): 7 mm

Hole Type: Plain

Ultimate Static Load 1 (F1): 110N

Ultimate Static Load 2 (F2): 65N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

