

EM-P Conduit to Flange Clip, 30–35 mm OD, 8–14 mm Flange



KATALOGOVÉ ČÍSLO

16P58

VLASTNOSTI

Requires only a hammer to install

Available for EMT, rigid, IMT and aluminum conduit

Will pivot thru 360°

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 175150

Materiál: Spring Steel


Povrchová úprava: nVent CADDY Armour

Outer Diameter (OD): 30 - 35 mm

Flange Thickness (FT): 8 - 14 mm

Ultimate Static Load (F): 110N

Orientation: Top Mount



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

