

3000 U-Channel, 600 mm

KATALOGOVÉ ČÍSLO

3004EG

VLASTNOSTI

Medium duty U-channel for use with 3000 series beam clamps



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 570590

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Length (L): 600mm

Height (H): 15 mm

Width (W): 30 mm


Thickness (T): 2.5 mm

Hole Size (HS): 13 mm

X: 10.5 x 25 mm

A: 31.5 mm

B: 25 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

