

Universal Beam Clamp, Thick Flange, M10 Hole, Threaded



KATALOGOVÉ ČÍSLO

310M10

VLASTNOSTI

Universal beam clamp for thick beams



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 389890

Materiál: Cast Iron

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Hole Size (HS): 10 mm

Hole Type: Threaded

Flange Thickness (FT): 31.8 mm Max

A: 28.6 mm


Torque (TQ): 7 N·m

Static Load 1 (F1): 2200N

Static Load 2 (F2): 1100N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

