

EM-M Conduit/Pipe to Flange Clip, Spring Steel, 50–60 mm OD, 3–8 mm Flange



KATALOGOVÉ ČÍSLO

32EM24

VLASTNOSTI

Supports conduit/pipe or cable from beam flanges

Snap close clip pivots a full 360°

Requires only a hammer to install



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 173600


Materiál: Spring Steel

Povrchová úprava: nVent CADDY Armour

Outer Diameter (OD): 50 - 60 mm

Flange Thickness (FT): 3 - 8 mm

Static Load: 330N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

