


Hammer-On Flange Clip Side Mount Spring Steel nVent CADDY Armour, 8–14 mm Flange

KATALOGOVÉ ČÍSLO

4H58



VLASTNOSTI

Provides an attachment for wire, S-hooks, chain, nVent CADDY Speed Link or other assemblies to flanges and profiles

Fits most beams

Installs with just a hammer



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 170030


Materiál: Spring Steel

Povrchová úprava: nVent CADDY Armour

Flange Thickness (FT): 8 - 14 mm

Hole Size (HS): 7.1 mm

Static Load: 900N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

