

5000 Beam Clamp Kit, Steel, HD, 400 mm, 3–30 mm Flange


KATALOGOVÉ ČÍSLO

5400HD

VLASTNOSTI

C-Channel system

Includes beam clamp and channel



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 335010

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Hot-Dip Galvanized

Length (L): 400mm



Channel Type: E5

Rod Size (RS): 10

Flange Thickness (FT): 3 - 30 mm

Torque (TQ): 30 N·m

A	Static Load 1 F1	Static Load 2 F2
100 mm	3500 N	850 N
200 mm	1750 N	400 N
300 mm	1100 N	250 N
400 mm	800 N	200 N
500 mm	700 N	175 N
600 mm	500 N	125 N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

