

Strut Channel Type AA, Slotted, Steel, HD, 800 mm x 82 mm x 41 mm x 2.5 mm



KATALOGOVÉ ČÍSLO

AA25H0800HD

VLASTNOSTI

Cold formed channel, slotted

Welded back to back

Strut channels for heavy applications

For individual fastening or for efficiently constructing pipe or tube routes



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 330420

Strut Type: AA (83 x 41 mm)

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Hot-Dip Galvanized

Thickness (T): 2.5 mm

Length (L): 800mm

Height (H): 82 mm


Width (W): 41 mm

A: 26 mm

B: 13 mm

C: 27 mm

D: 50 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

