

APY External Horizontal Wall Bracket, S316, A, C Strut

KATALOGOVÉ ČÍSLO

APYSTRUTS6

VLASTNOSTI

Side mount saddle support for C-Profiles and strut

Complete with fixings



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 584840

Materiál: Stainless Steel 316 (EN 1.4401)

Strut Type: A (41 x 41 mm);C (21 x 41 mm)

Height (H): 50 mm


Width (W): 144 mm

Thickness (T): 5 mm

A: 43 mm

B: 12 mm

C: 19 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

