

BC200-CD Conduit to Beam Clamp, 19–25 mm OD, 16 mm Max Flange



KATALOGOVÉ ČÍSLO

BC200CD1B

VLASTNOSTI

Eliminates offset bending conduit

Threaded hole on back

Ideal for electrical, mechanical, and HVAC applications



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 182220

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized


Outer Diameter (OD): 19 - 25 mm

Flange Thickness (FT): 16 mm Max

Rod Size (RS): 6

Torque (TQ): 4 N·m

Static Load: 440N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

