

C-Channel Beam Clamp with U-Bolt, E0L, E0, E1, E2L, E2, E3 Channel, M6 Rod



KATALOGOVÉ ČÍSLO

BCE03

VLASTNOSTI

Beam clamp for C-Profiles

Complete with plate, U-bolt and fixings

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 585120

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Channel Type: E0L;E0;E1;E2L;E2;E3

Rod Size (RS): 6

Flange Thickness (FT): 16 mm Max

Width (W): 60 mm

Thickness (T): 4 mm

A: 20 mm



B: 36 mm

C: 70 mm

Static Load: 1250N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Static Load is dependent on channel type and length.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

