

BSZ-M Concrete Screw, 35 mm Screw, M8, M10 Rod

KATALOGOVÉ ČÍSLO

BSZM6X35EG

VLASTNOSTI


Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire

ETA assessed for anchoring in cracked and non-cracked concrete

Use in concrete with threaded rod

Removable anchor is ideal for temporary fixings

Approved for use in seismic design category C1



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 402690

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Screw Length (L): 35mm

Rod Size (RS): 8;10

Hex Dimension: 13mm


Drill Bit Diameter: 6mm

Embedment Depth: 35 mm

Torque (TQ): 10 N·m

Characteristic Axial Loads from ETA-20/0046

Part Number	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Standard Embedment Depth
BSZM6X35EG	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZM6X55EG	4.62 kN	6.61 kN	55 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

