

C-ES Cable to Vertical Flange Clamp, 6–12 mm OD



KATALOGOVÉ ČÍSLO

C12ES

VLASTNOSTI

Supports single run of cable

Attaches to beam flanges, angle iron, joists and other structural supports

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 337000

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Hot-Dip Galvanized



Outer Diameter (OD): 6 - 12 mm

A: 43 mm

Torque (TQ): 2 N·m

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Screw is electrogalvanized on clamps that have an outer diameter of 40 mm or less.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

