


Strut Channel Type C, Slotted, Steel, Hot-dip galv., 1000mm x 21mm x 41mm x 2,5mm

KATALOGOVÉ ČÍSLO

C25H1000HD



VLASTNOSTI

Cold formed channel, slotted

Strut channels for medium to heavy applications

For individual fastening or for efficiently constructing pipe or tube routes

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 310535

Strut Type: C (21 x 41 mm)

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Hot-Dip Galvanized

Thickness (T): 2.5 mm

Length (L): 1000mm

Height (H): 21 mm


Width (W): 41 mm

A: 26 mm

B: 13 mm

C: 27 mm

D: 50 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

