


Strut Channel Type C, Slotted, Steel, Pregalv., 3 m x 21 mm x 41 mm x 2.5 mm



KATALOGOVÉ ČÍSLO

C25H3000PG

VLASTNOSTI

Cold formed channel, slotted

Strut channels for medium to heavy applications

For individual fastening or for efficiently constructing pipe or tube routes



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 310241

Strut Type: C (21 x 41 mm)

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Pregalvanized

Thickness (T): 2.5 mm

Length (L): 3000mm

Height (H): 21 mm


Width (W): 41 mm

A: 26 mm

B: 13 mm

C: 27 mm

D: 50 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

