

# C-EC Cable to Strut Clamp, 24–28 mm OD



## KATALOGOVÉ ČÍSLO

**C28EC**

## VLASTNOSTI

One-piece cable/conduit clamp with protective boot

No screws or bolts to drop

Requires only a screwdriver or nutdriver for installation

Fits into open side of strut channel

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 337640

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Hot-Dip Galvanized

Outer Diameter (OD): 24 - 28 mm

Width (W): 20 mm

Thickness (T): 1.5 mm




Torque (TQ): 2 N·m

A: 18 mm Min

B: 10 mm Max

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Screw is electrogalvanized on clamps that have an outer diameter of 40 mm or less.



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

