

Multi-Function C-Clamp, Steel, Hot-dip galvanized, 17–30 mm Flange



KATALOGOVÉ ČÍSLO

C30HD

VLASTNOSTI

Multi-functional beam clamp

Use with Cable/Conduit/Pipe Clamp or Square Washer for Multi-Function C-Clamp

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 336110

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Hot-Dip Galvanized

Flange Thickness (FT): 17 - 30 mm

Hole Size (HS): 14 mm

Screw Diameter (Sc): 8


Screw Length (L): 30mm

Torque (TQ): 3 N·m

Static Load: 1100N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

