

Bolt Close Conduit/Pipe Clamp, Steel, 19–25 mm OD, 7.14 mm Hole



KATALOGOVÉ ČÍSLO

CD1B

VLASTNOSTI

Retained bolt and built-in nut means there are less parts to handle or drop

Combo head bolt works with slotted, hex, #3 phillips or #2 robertson drivers



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 181190

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Nut Type: Built-In Nut

Outer Diameter (OD): 19 - 25 mm

Hole Size (HS): 7.14 mm

Static Load 1 (F1): 880N

Static Load 2 (F2): 220N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

