


Multi Attachment, 14 mm Hole 1, 14 mm Hole 2

KATALOGOVÉ ČÍSLO

CSBMA050050EG



VLASTNOSTI

Disperses load over two anchors

Minimizes the number of installed braces needed for concrete and wood structures

Ideal for deck installations

Use for both lateral and longitudinal sway brace applications

Meets NFPA®-13 requirements for seismic sway bracing

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 404371

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Hole Size 1 (HS1): 14 mm

Hole Size 2 (HS2): 14 mm

A: 304.8 mm

B: 63.5 mm

C: 63.5 mm

D: 228.6 mm




DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Mount to structure using holes indicated in HS1.

Structure Attachment and Brace Member are not included.

FM Loads				
Part Number	Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBMA050050EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N
CSBMA050075EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

