

Trapeze Sway Brace, Pipe

KATALOGOVÉ ČÍSLO

CSBR1

VLASTNOSTI

Seismically braces trapeze hangers


Retrofit ability allows for the brace to be installed after the trapeze assembly is installed

Works with brace members of schedule 40 pipe, EMT conduit, and rigid conduit

One wrench size fits all required hardware, eliminating the need to change tools

Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection

FM Specification Tested with the following brace members: 1-2 in Sch40 Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 404566

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Rod Size (RS): 10;12;16;20

Width (W): 81.3 mm

Thickness (T): 3.4 mm

A: 88.9 mm

B: 86.4 mm

C: 29 mm

FM Loads					
Part Number	Brace Member	Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBR1	EN 10255 H	3360 N	4930 N	7730 N	7730 N

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

