

U-Channel Cantilever Arm, Perforated with Brace, 250 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm

KATALOGOVÉ ČÍSLO

CUCS0250HD

VLASTNOSTI

U-Profile cantilever arm with brace

Perforated/slotted design



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 312110

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Hot-Dip Galvanized

Length (L): 250mm

Height (H): 230 mm

Width (W): 40 mm

Hole Size (HS): 13 mm

A: 30 mm

B: 30 mm



C: 50 mm

D: 11 mm

E: 36 mm

Thickness (T): 3 mm

Diameter (Ø): 11 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

