

Heavy Duty Pipe Clamp per DIN 3567, Steel, HD, 114.3mm OD, 4" Pipe, 100 DN

KATALOGOVÉ ČÍSLO

DIN114HD



VLASTNOSTI

For high static requirements in industrial construction

Suitable for fix point applications

Can be welded onto T-beam to form a sliding element

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 400216

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Hot-Dip Galvanized

Outer Diameter (OD): 114.3 mm

Pipe Size: 4"


NB/DN: 100

Hole Size (HS): 18 mm

Width (W): 50 mm

Thickness (T): 8 mm

A: 178 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

