

C-Channel Type E3, Perforated, 3,000 mm x 35 mm x 15.5 mm x 2 mm



KATALOGOVÉ ČÍSLO

E320H3000PG

VLASTNOSTI

Perforated, cold rolled



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 585550

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Pregalvanized

Length (L): 3000mm

A: 35 mm

B: 35 mm



C: 15.5 mm

D: 50 mm

Y: 11 x 27 mm

Thickness (T): 2 mm

Hole Size (HS): 5 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

