


Conduit to Beam Clamp, Side Mount, 18–30 mm, 16 mm Max Flange



KATALOGOVÉ ČÍSLO

EBC812MSM

VLASTNOSTI

Easy installation to beam flanges

Eliminates offset bending conduit

Conduit clip rotates 360 degrees



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 160180

Materiál: Spring Steel


Povrchová úprava: nVent CADDY Armour

Outer Diameter (OD): 18 - 30 mm

Flange Thickness (FT): 16 mm Max

Torque (TQ): 3 N·m

Static Load: 110N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

