

EBC Beam Clamp, M6 Rod, 16 mm Max Flange



KATALOGOVÉ ČÍSLO

EBCSP25

VLASTNOSTI

Easy installation to beam flanges

One 10.5mm go-through hole allows the use of M6, M8 or M10 threaded rod, to attach any static load till 450N

Featuring three M6 threaded holes to attach electrical boxes directly to the side or bottom of the beam



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 172430

Materiál: Spring Steel

Povrchová úprava: nVent CADDY Armour

Rod Size (RS): 6

Hole Size (HS): 10.5 mm


Flange Thickness (FT): 16 mm Max

Torque (TQ): 3 N·m

Static Load: 450N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

