

ECN Universal Nut, M10 Rod

KATALOGOVÉ ČÍSLO

ECNUNI10

VLASTNOSTI

Universal channel nut for C-Profiles



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 585450

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Channel Type: E0;E0L;E1;E2;E2L;E3;E4

Rod Size (RS): 10

Thickness (T): 4 mm

A: 24 mm



B: 15 mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Sliding force F2 is limited to 600 N for all types of Nuts and T-Bolts for C-channel System.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E0	1100 N
E0L	800 N
E1	2300 N
E2	1200 N
E2L	1200 N
E3	1300 N
E4	1300 N

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

