

Trapezoidal Deck Threaded Rod Hanger, Spring Steel, M10 Hole



KATALOGOVÉ ČÍSLO

EERTIM10

VLASTNOSTI

Supports threaded rod

Thread impression for simple installation



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 173140

Materiál: Spring Steel

Povrchová úprava: nVent CADDY Armour

Hole Size (HS): 10 mm

Hole Type: Threaded

Flange Thickness (FT): 0.8 - 3 mm


Drill Bit Diameter: 7mm

Static Load 1 (F1): 450N

Static Load 2 (F2): 900N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Static Load 1 represents 0.8 - 2.0 mm flange thickness. Static Load 2 represents 2.0 - 3.0 mm flange thickness.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

