

Hammer-On Flange Clip, Bottom Mount, S301, 14–20 mm Flange M6 Rod



KATALOGOVÉ ČÍSLO

EM912S1

VLASTNOSTI

Can be used to support boxes, fixtures or other applications from beam flanges

Assorted attachment points provided to reduce inventory

Requires only a hammer to install

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 179740

Materiál: Stainless Steel 301 (EN 1.4310)



Flange Thickness (FT): 14 - 20 mm

Rod Size (RS): 6

Static Load 1 (F1): 200N

Static Load 2 (F2): 110N

Static Load 3 (F3): 200N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

